



TYFS121\_AVANT\_

### Роутер IP/KNX

#### Технічні характеристики

##### Обладнання

Вебсервер	Hi
-----------	----

##### Напруга

Робоча напруга	24 - 24 V
Робоча напруга шини	21 - 32 V

##### Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS
----------------------------------	-----

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

##### Обладнання

Кількість каналів	8
-------------------	---

##### Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Елементи керування та індикатори

З LED індикацією	Так
------------------	-----

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	1
------------------------------	---

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	RJ45
---------------------	------

##### Тексти

Тип з'єднання	Підключення робочої напруги через з'єднувальну клему З підключенням RJ45 для мереж Ethernet/IP
---------------	---

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так