



TYFS120_AVANT

Interface IP / KNX secure

Características técnicas

Equipamento

Servidor web	Não
--------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Equipamento

Número de canais	8
------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Dimensões

Número de unidades de largura	1
-------------------------------	---

Ligações

Tipo de conector/ficha	RJ45
------------------------	------

Textos

Tipo de ligação	Ligação da tensão de alimentação através do terminal KNX Com ligação RJ45 para redes Ethernet/IP
-----------------	---

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim