



TYFS120\_AVANT

### KNX/IP Secure brána

#### Technické vlastnosti

##### Vybavení

|               |    |
|---------------|----|
| Webový server | Ne |
|---------------|----|

##### Napětí

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Provozní napětí              | 24 - 24 V |
| Provozní napětí nad sběrnici | 21 - 32 V |
| Typ napájecího napětí        | DC        |

##### Nastavení

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Podporovaný režim nastavení | ETS |
|-----------------------------|-----|

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Vybavení

|              |   |
|--------------|---|
| Počet kanálů | 8 |
|--------------|---|

##### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

##### Ovládací prvky a indikátory

|                  |     |
|------------------|-----|
| S kontrolkou LED | Ano |
|------------------|-----|

##### Rozměry

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet jednotek šířky | 1 |
|----------------------|---|

##### Připojení

|                        |      |
|------------------------|------|
| Typ konektoru/zástrčky | RJ45 |
|------------------------|------|

##### Texty

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ připojení | Připojení provozního napětí připojovací svorkou<br>S připojením RJ45 pro síť Ethernet/IP |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |