



TYFS120_AVANT

KNX/IP Secure brána

Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server	Ne
---------------	----

Napětí

Provozní napětí	24 - 24 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Typ napájecího napětí	DC

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS
-----------------------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Vybavení

Počet kanálů	8
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Rozměry

Počet jednotek šířky	1
----------------------	---

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	RJ45
------------------------	------

Texty

Typ připojení	Připojení provozního napětí připojovací svorkou S připojením RJ45 pro síť Ethernet/IP
---------------	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano