



TYFS120_AVANT

Технічні характеристики

Обладнання

Вебсервер	Hi
-----------	----

Напруга

Робоча напруга	24 - 24 V
Робоча напруга шини	21 - 32 V
Тип напруги живлення	Постійний струм

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS
----------------------------------	-----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Обладнання

Кількість каналів	8
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Елементи керування та індикатори

3 LED індикацією	Так
------------------	-----

Розміри

Кількість модулів за шириною	1
------------------------------	---

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	RJ45
---------------------	------

Тексти

Тип з'єднання	Підключення робочої напруги через з'єднувальну клему з підключенням RJ45 для мереж Ethernet/IP
---------------	--

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так