



EE610



Lampe LED avec détecteur infraRouge 15W Blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur d'installation 4 - 4 m

Détection

Type de capteur Détecteur de mouvement

Ø du champ de détection, au niveau du sol 12 - 12 m

Angle de détection 140 - 140

Matière

Couleur Blanc

Matériau Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Polycarbonate (PC)
Plastique

Distance de portée

Portée max. frontale 12 m

Largeur de portée max. 6 m

Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable 5 - 1000 lx

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 50 °C

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui