



Lampe LED avec détecteur infraRouge 15W Blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur d'installation	4 - 4 m
------------------------	---------

Détection

Type de capteur	Détecteur de mouvement
Ø du champ de détection, au niveau du sol	12 - 12 m
Angle de détection	140 - 140

Matière

Couleur	Blanc
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC) Plastique

Distance de portée

Portée max. frontale	12 m
Largeur de portée max.	6 m

Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable	5 - 1000 lx
--------------------------------------	-------------

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui