



EE610



IP55



Led-decolamp met bewegingsmelder

Technische eigenschappen

Afmetingen

Installatiehoogte 4 - 4 m

Detectie

Uitvoering sensor Bewegingssensor

Detectiediameter op vloer 12 - 12 m

Detectiehoek 140 - 140

Materiaal

Kleur Wit

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Polycarbonaat (PC)
Kunststof

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal 12 m

Max. reikwijdte zijwaarts 6 m

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 50 °C

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja