



EE610



IP55



LED svítidlo s pohybovým čidlem 140°, nástěnné IP55, bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Instalační výška	4 - 4 m
------------------	---------

Detekce

Typ senzoru	Detektor pohybu
Průměr detekce na podlaze	12 - 12 m
Úhel záběru	140 - 140

Materiál

Barva	Bílá
Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC) Umělá hmota

Dosahová vzdálenost

Maximální rozsah přenosu čelně	12 m
Maximální dosah přenosu do strany	6 m

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 50 °C
------------------	-------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano