



EE600



Strålkastare LED med PIR

Tekniska egenskaper

Detektering

Detekteringsvinkel, justering	220 - 360 °
Med ljussensor	Ja

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V AC
---------------	----------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Vit
------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 40 °C
------------------	-------------

Kontroller och indikatorer

Kan användas med rörelsesensor	Ja
--------------------------------	----

Belysning

Mätområde ljusstyrka	5 - 1000 lx
----------------------	-------------

Detektering

Detekteringsområde, horisontellt	360 - 360
----------------------------------	-----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Belysning

Ljusflöde/Lumen	3400 lm
-----------------	---------

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) Polykarbonat (PC)
RAL-kod	9010

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja