



6765777104

Розетка з центр.з/к, кришка, зах.конттактів, нержавіюча сталь, 16A/250В К.5

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал
	Нержавіюча сталь

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm
Вбудована глибина	32 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	Штир заземлення
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Так
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Так
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Кришка, дверцята

Тип кришки	Відкидна кришка відкидається назад, можна зафіксувати в кінцевому положенні
------------	---

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

З посиленим захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Тексти

Відбиток	З написом
Накладка	Центральна кришка

Тексти

Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З вбудованими піднімальними клемми

Сумісний із

К.х

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так