



3315427003



K.5 Gniazdo HDMI alu

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	HDMI
Liczba połączeń	1

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 85 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	28,30 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	18 mm
Zakres głębokości wbudowania	16,80 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytkę nośną/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

Odpowiednie do

Berker K.x	
------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak