



6765096086



Prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, anthr. vel.

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matières

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Finition de la surface Velours

Matière Duroplastique

Traitement Laqué

#### Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur de montage 32 mm

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis  
Fixation par griffe

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Voyant de commande de fonctionnement intégré

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation No

Avec éclairage fonctionnel Oui

#### Identification

Avec inscription No

#### Textes

Housse Plaque de recouvrement

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis

---

**Adapté à**

Berker Q.x

---

**Durabilité**

Conformité REACH

---

Oui