



6765096086



WCD penaarde met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 250 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-kleur 7021

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 1

Bediening en signalisatie

Type verlichting voor de installatieapparaten Geïntegreerd controlelampje

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Beschermingsgraad IP IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Ja

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur Centraalplaat

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen

Geschikt voor

Serie berker Q.x

Duurzaamheid

REACH conform

Ja