



6765096086



**WCD penaarde met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Bediening en signalering**

Type verlichting voor de installatieapparaten Geïntegreerd controlelampje

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Funcies**

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Ja

**Identificatie**

Met opdruk Nee

**Teksten**

Deur Centraalplaat

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen

---

**Geschikt voor**

Q.x

---

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij

Ja