



6765096089



prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, bl pol. vel.

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matières**

Couleur

Blanc polaire

Code RAL

9010

Finition de la surface

Velours

Matière

Duroplastique

Traitement

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

71 mm

Largeur

71 mm

Profondeur de montage

32 mm

**Installation, montage**

Montage sur

Montage encastré

**Connectivité**

Type de connection / prise

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

Fixation par griffe

**Equipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant

Broche de mise à la terre

Insert central incliné

No

Avec couvercle à charnière

No

Broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

No

Avec fermeture

No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

No

**Capacité**

Nombre de modules

1

**Commandes et indicateurs**

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation

Voyant de commande de fonctionnement intégré

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts

Oui

Indice de protection IP

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

No

Avec éclairage fonctionnel

Oui

**Textes**

Impression

Sans inscription

Housse

Plaque de recouvrement

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement

Avec bornes surélevées à vis

**Adapté à**

Berker Q.x

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui