



3315437003



High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|-----------------------|------|
| Type connector/steker | HDMI |
| Aantal aansluitingen | 1 |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 85 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur | Aluminium |
| RAL-code | 9006 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Metaal Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 28,30 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 18 mm |
| Inbouwdiepte | 41 mm |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Samenstelling

| | |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd | Ja |
| Met stofbescherming | Nee |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Teksten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Uitgang | Met rechte uitgang |
| Tekst | Zonder tekstveld |
| Draagplaat/draagring | Met oplegning |

Geschikt voor

| | |
|-----|--|
| K.x | |
|-----|--|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |