



3315437003



Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, K.5, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	HDMI
Broj priključaka	1

Frekvencija

Frekvencija	50 - 85 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	28,30 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	18 mm
Ugrađena dubina	41 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Oprema

Zaštićeno	Da
Sa poklopcem za prašinu	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Bez polja za označavanje
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom

Pogodno za

K.x	
-----	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da