



6765777109

WCD penaarde, verh. aanraakv., kd, schroef, berker K.1/K.5, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Inbouwdiepte 32 mm

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

##### Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Deksel, deur

Type deksel Scharnierende afdekking valt terug, kan in eindpositie worden vastgezet

##### Capaciteit

Aantal modules 1

##### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

##### Funcities

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

##### Teksten

Opdruk Met opdruk

Deur Centraalplaat

---

**Teksten**

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflftklemmen

---

**Geschikt voor**

K.x

---

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja