



6765777109

WCD penaarde, verh. aanraakv., kd, schroef, berker K.1/K.5, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Deksel, deur

Type deksel	Scharnierende afdekking valt terug, kan in eindpositie worden vastgezet
-------------	---

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Met opdruk
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Geschikt voor

K.x	
-----	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja