



6768757009

## Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Napon

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

#### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Materijali

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Boja            | Polarna bijela |
| RAL kod         | 9010           |
| Obrada površine | Sjajno         |
| Materijal       | Termoplastika  |
| Obrada          | Neobrađeno     |

#### Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Visina                            | 71 mm    |
| Širina                            | 71 mm    |
| Broj jedinica                     | 1        |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 31 mm    |
| Ugrađena dubina                   | 31,80 mm |

#### Veza

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Vrsta priključka/utikača | Priključna klemna |
|--------------------------|-------------------|

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Povezivost

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Vrsta veze    | Plug-in veza                       |
| Vrsta montaže | Montaža vijcima<br>Montaža kralama |

#### Oprema

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu      | Pin za uzemljenje |
| Rotirani centralni umetak                 | Ne                |
| Sa zglobnim poklopcem                     | Ne                |
| Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje | Da                |
| Sa signalnom lampom                       | Ne                |
| Sa bravom                                 | Ne                |

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

#### Sigurnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Da   |
| Otpornost na udarce IK            | IK05 |
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP20 |

#### Funkcije

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sa orijentacijskim osvjetljenjem | Ne |
| Sa funkcijskom rasvjetom         | Ne |

#### Identifikacija

|            |    |
|------------|----|
| Sa otiskom | Ne |
|------------|----|

**Tekst**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče       |
| Zaštita    | Poboljšana zaštita od kontakta |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama         |

**Pogodno za**

K.x

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |