



6765766086

WCD penaarde, verh. aanraakv., schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflftklemmen

Geschikt voor

Q.x
