



6765107003



Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, K.5, aluminij

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Aluminij
RAL kod 9006
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno
Lakirano

Dimenzije

Visina 71 mm
Širina 71 mm
Broj jedinica 1
Ugrađena dubina 32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka
Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Pin za uzemljenje
Rotirani centralni umetak Ne
Sa zglobnim poklopcem Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da
Sa signalnom lampom Ne
Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Kontrole i indikatori

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrisano orijentacijsko svjetlo

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da
Otpornost na udarce IK IK05
Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Da
Sa funkcijskom rasvjete Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Rasvjeta	Dodatna pogodnost kombinacijom utičnice i orijentacijskog svjetla
Ožičenje	Moguće prolazno ožičenje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

K.x

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da