



6765107003



Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, K.5, alu mat, lak.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený Lakované

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Počet jednotek	1
Vestavěná hloubka	32 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Uzemňovací kolík
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrované orientační světlo

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ano
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Osvětlení	Doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem
Zapojení	Možné propojení, ideální i pro dodatečnou montáž
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystém

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano