



6765107006



WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, antraciet

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte	32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Bediening en signalering

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd oriëntatielicht
---	------------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Ja
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Verlichting	Extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
Bedrading	Doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja