



6765107006



Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, K.1, antracit mat

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Antracit
RAL kod	7021
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Broj jedinica	1
Ugrađena dubina	32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Pin za uzemljenje
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Da
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Kontrole i indikatori

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje	Integrisano orijentacijsko svjetlo
---	------------------------------------

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Da
Sa funkcijskom rasvjete	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Rasvjeta	Dodatna pogodnost kombinacijom utičnice i orijentacijskog svjetla
Ožičenje	Moguće prolazno ožičenje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

K.x

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da