




3315416086



VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	VGA
Leidingdoorsnede	1,50 - 1,50 mm ²
Aantal aansluitingen	1

Frequentie

Frequentie video	160 MHz
------------------	---------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	23,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Afgeschermd	Ja
Met stofbescherming	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Draagplaat/draagring	Met oplegning

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja