



3315406086



**Q.x Gniazdo VGA, ant aks, lak**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	VGA
Liczba połączeń	1

**Częstotliwość**

Częstotliwość wideo	160 MHz
---------------------	---------

**Materiały**

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

**Wymiary**

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	23,50 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	14 mm
Zakres głębokości wbudowania	12 mm

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Sprzęt**

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK02

**Dodatkowe informacje**

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytkę nośną/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak