




3315406086



## Zásuvka VGA, Q.x, antracit sametová

### Technické vlastnosti

#### Připojení

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Typ konektoru/zástrčky | VGA |
| Počet přípojek         | 1   |

#### Frekvence

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Frekvenční rozsah videa | 160 MHz |
|-------------------------|---------|

#### Materiál

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Barva            | Antracit           |
| Kód RAL          | 7021               |
| Povrchová úprava | Sametový           |
| Materiál         | Kov<br>Umělá hmota |
| Povrch           | Lakované           |

#### Rozměry

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Výška                                              | 71 mm    |
| Šířka                                              | 71 mm    |
| Hloubka                                            | 23,50 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 14 mm    |
| Vestavěná hloubka                                  | 12 mm    |

#### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

#### Vybavení

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Stíněný                    | Ano |
| S protiprachovými krytkami | Ne  |

#### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK02 |

#### Texty

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Výstup                | S přímým vývodem   |
| Popis                 | Bez pole pro popis |
| Nosná deska/nosný rám | S nosným rámem     |

#### Vhodné pro

|            |  |
|------------|--|
| Berker Q.x |  |
|------------|--|

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |