




6765096014

**Presa con spinotto di messa a terra e LED di controllo Q.1/Q.3 arancione velluto****Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Tensione nominale	250 - 250 V
-------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Arancione
--------	-----------

Codice RAL	2003
------------	------

finitura superficiale	Vellutato
-----------------------	-----------

Materiale	Duroplastica
-----------	--------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Serie

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Profondità di installazione	32 mm
-----------------------------	-------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
---------------------------------	--

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Pin contatto di protezione
--------------------------------	----------------------------

Inserto centrale ruotato	No
--------------------------	----

Con coperchio a cerniera	No
--------------------------	----

Con spinotto di protezione rotondo	Sì
------------------------------------	----

Con lampada di segnalazione	No
-----------------------------	----

Con serratura	No
---------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di controllo operativa integrata
--	---------------------------------------

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Sì
--	----

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
-----------------------------------	----

Con illuminazione funzionale	Sì
------------------------------	----

Testo

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Custodia	Piastra centrale
----------	------------------

Protezione	Protezione elevata contro i contatti
------------	--------------------------------------

Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
---------------------	------------------------------------

Adatto per

BERKER Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si