




3315436086



HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., антрацит, Q.x

Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	HDMI
Число з'єднань	1

Частота

Частота	50 - 85 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Антрацит
Код RAL	7021
Обробка поверхні	Оксамитовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	28,30 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	18 mm
Вбудована глибина	41 mm

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Обладнання

Захищений	Так
З кришкою від пилу	Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK02

Тексти

Вихідний отвір	З прямим виходом
Маркування	Без поля маркування
Опорна пластина/опорне кільце	З допоміжним кільцем

Сумісний із

Q.x	
-----	--

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так