



3315402089



#### Prise VGA, R.1/R.3, blanc polaire brillant

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Type de connection / prise	VGA
Nombre de points de connexions	1

##### Fréquence

Plage de fréquence vidéo	160 MHz
--------------------------	---------

##### Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	23,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	14 mm
Profondeur de montage	12 mm

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Equipement

Blindé	Oui
Avec couvercle anti-poussière	No

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Textes

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans porte-étiquette
Platine de support / bague de support	Avec support

##### Adapté à

Berker R.x

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui