



6768777106

Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, K.1, antracit

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Antracit
RAL kod	7021
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno Lakirano

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm
Ugrađena dubina	31,20 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača	Priključna klema
--------------------------	------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Pin za uzemljenje
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Da
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca	Poklopac sa šarkama se vraća, može biti zadržan u krajnjem položaju
----------------	---

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjetom	Ne

Tekst

Otisak	Sa otiskom
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

K.x

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da