



6167336086

Presenza senza messa a terra Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Vellutato

Materiale Duroplastica

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 32 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Senza contatto di protezione

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK02

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si