



6167336089

**Presa senza messa a terra Berker Q.1/Q.3 bianco velluto**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	31 mm
Profondità di installazione	32 mm

**Connessione**

Tipo di connettore	Connettore/morsetto
--------------------	---------------------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Connettività**

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Con montaggio ad artiglio	Si
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	Senza contatto di protezione
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK02
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale

**Testo**

Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

**Adatto per**

BERKER Q.x

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si