



6167336089

Utičnica, bez uzemljenja, na vijak, sa zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

##### Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Sa montažom putem krala Da

Vrsta montaže Montaža vijcima

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Bez zaštitnog kontakta

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

##### Identifikacija

Sa otiskom Ne

**Tekst**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče       |
| Zaštita    | Poboljšana zaštita od kontakta |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama         |

**Pogodno za**

Q.x

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |