



6167336089

Розетка без з/к, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, Q.x

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Дюропласт

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Зі штирьовим кріпленням Так

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки Без захисного контакту

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посилим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із

Q.x

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так