



3315412089



## R.1/R.3 Gniazdo VGA zaciski śrubowe biały

### Właściwości techniczne

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	VGA
Przekrój przewodu	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Liczba połączeń	1

#### Częstotliwość

Częstotliwość wideo	160 MHz
---------------------	---------

#### Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

#### Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	23,50 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	13 mm

#### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

#### Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

#### Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

#### Odpowiednie do

R. x

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak