



3315412089



**R.1/R.3 - tomada VGA paraf., branco**

**Características técnicas**

**Conexão**

Tipo de conector/ficha	VGA
Secção transversal de condutores	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Número de conexões	1

**Frequência**

Frequência de vídeo	160 MHz
---------------------	---------

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	23,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

**Conetividade**

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Equipamento**

Blindado	Sim
Com tampa protetora contra pó	Não

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Texto**

Saída	Com saída direita
Etiqueta	Sem porta-etiqueta
Placa de suporte/aro de suporte	Com anel de suporte

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim