



3315412045

## R.1/R.3 Gniazdo VGA zaciski śrubowe cz

### Właściwości techniczne

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	VGA
Przekrój przewodu	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Liczba połączeń	1

#### Częstotliwość

Częstotliwość wideo	160 MHz
---------------------	---------

#### Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

#### Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	23,50 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	13 mm

#### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

#### Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

#### Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośną/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak