



3315412045

R.1/R.3 - tomada VGA paraf., preto

Características técnicas

Conexão

Tipo de conector/ficha	VGA
Secção transversal de condutores	1,50 - 1,50 mm ²
Número de conexões	1

Frequência

Frequência de vídeo	160 MHz
---------------------	---------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	23,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Blindado	Sim
Com tampa protetora contra pó	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Texto

Saída	Com saída direita
Etiqueta	Sem porta-etiqueta
Placa de suporte/aro de suporte	Com anel de suporte

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim