



6765757004

WCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, berker K.1/K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal RVS

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja