



6765757004

**K.1/K.5 - tomada FR obturad., inox**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Mate
Material	Metal
	Aço inoxidável

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm

**Instalação, montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conetividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Segurança**

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Identificação**

Com impressão	Não
---------------	-----

**Texto**

Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

**Adequado para**

K.x

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim