



6765757004

Розетка з центральним з/к з зах.контактів, нержавіюча сталь, 16А/250В К.5

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Нержавіюча сталь

Код RAL 9022

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал

Нержавіюча сталь

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки Штир заземлення

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Так

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленням захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка Центральна кришка

Захист Покращений захист контактів

Тип з'єднання З вбудованими піднімальними клемами

Сумісний із

К.х

Sustainability

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так
