



6765757003

WCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, berker K.1/K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflifteklemmen

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja