



6765097013



**Presa con spinotto di messa a terra e LED di controllo Berker K.1 verde lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Verde
Codice RAL	6029
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità di installazione	32 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	Pin contatto di protezione
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	Si
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Controlli e indicatori**

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di controllo operativa integrata
--	---------------------------------------

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	Si

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

# Scheda tecnica del prodotto

6765097013

---

## **Adatto per**

K.x

---

## **Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si