




6765097013



WCD penaarde met controle-led, K.1/K.5, groen glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Groen
RAL-code	6029
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Bediening en signalering

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd controlelampje
---	-----------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Ja

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja