



3315417003



VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker K.1/K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type connector/steker | VGA |
| Leidingdoorsnede | 1,50 - 1,50 mm ² |
| Aantal aansluitingen | 1 |

Frequentie

| | |
|------------------|---------|
| Frequentie video | 160 MHz |
|------------------|---------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur | Aluminium |
| RAL-code | 9006 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Metaal Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 23,50 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 13 mm |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Samenstelling

| | |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd | Ja |
| Met stofbescherming | Nee |

Veiligheid

| | |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK05 |

Teksten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Uitgang | Met rechte uitgang |
| Tekst | Zonder tekstveld |
| Draagplaat/draagring | Met oplegging |

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|