



3315417003



#### K.1/K.5 - tomada VGA paraf., alum lac

##### Características técnicas

###### Ligações

Tipo de conector/ficha	VGA
Secção transversal de condutores	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Número de conexões	1

###### Frequência

Frequência de vídeo	160 MHz
---------------------	---------

###### Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Envernizado

###### Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	23,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

###### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

###### Equipamento

Blindado	Sim
Com tampa protetora contra pó	Não

###### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

###### Textos

Saída	Com saída direta
Etiqueta	Sem porta-etiqueta
Placa de suporte/aro de suporte	Com anel de suporte

###### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----