



3315417003



Utičnica, VGA, na vijak, K.5, aluminij mat, lakirano

#### Tehničke karakteristike

##### Veza

Vrsta priključka/utikača	VGA
Presjek vodiča	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Broj priključaka	1

##### Frekvencija

Frekvencija video	160 MHz
-------------------	---------

##### Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Lakirano

##### Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	23,50 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	13 mm

##### Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

##### Oprema

Zaštićeno	Da
Sa poklopcem za prašinu	Ne

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Bez polja za označavanje
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom

##### Pogodno za

K.x

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----